



3315421909



S.1/B.x - tomada HDMI, branco mate

Características técnicas

Conexão

| | |
|------------------------|------|
| Tipo de conector/ficha | HDMI |
| Número de conexões | 1 |

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 85 Hz |
|------------|------------|

Materiais

| | |
|------------|-------------------|
| Cor | Branco |
| Código RAL | 9010 |
| Acabamento | Mate |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamento | Sem tratamento |

Dimensões

| | |
|--|----------|
| Altura | 71 mm |
| Largura | 71 mm |
| Profundidade | 28,30 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 18 mm |
| Profundidade da montagem | 16,80 mm |

Conetividade

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

Equipamento

| | |
|-------------------------------|-----|
| Blindado | Sim |
| Com tampa protetora contra pó | Não |

Segurança

| | |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

Texto

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Saída | Com saída direita |
| Etiqueta | Sem porta-etiqueta |
| Placa de suporte/aro de suporte | Com anel de suporte |

Adequado para

| | |
|---------|--|
| S.x/B.x | |
|---------|--|

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |