



6130773515

### Вставка вимикача хрестового, сіра, 10AX/250В W.1

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                    |      |
|--------------------|------|
| Комутаційний струм | 10 A |
|--------------------|------|

##### Установлення, монтаж

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Монтаж на | Внутрішня установка<br>Поверхневий монтаж |
|-----------|-------------------------------------------|

##### Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

##### Матеріали

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Colour           | Сірий        |
| Код RAL          | 7011         |
| Обробка поверхні | Матовий      |
| Матеріал         | Термопластик |
| Обробка          | Необроблений |

##### Ідентифікація

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Схема монтажу | Елемент керування |
|---------------|-------------------|

##### Підключення

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

##### Елементи керування та індикатори

|                  |   |
|------------------|---|
| Кількість кнопок | 1 |
|------------------|---|

##### Розміри

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Розміри           | 70 x 70 mm |
| Вбудована глибина | 12 mm      |

##### Безпека

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ударостійкість IK | IK05 |
|-------------------|------|

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 10 A |
|-------------------|------|

##### Тексти

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Режим встановлення | Для гвинтового кріплення |
| Тип з'єднання      | Зі вставними клемми      |

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |