



3315398989



Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB
Antal anslutningar	2

Frekvens

Ljudfrekvens	20 - 20 Hz
--------------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	36,40 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	27 mm
Inbyggnadsdjup	24,90 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Avskärmad	Ja
Med dammskydd	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK02

Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Utan märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödring