



3315398989



## Розетка USB/3.5мм аудіо, пол.білизна S.1

### Технічні характеристики

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	USB
Число з'єднань	2

#### Частота

Частота звуку	20 - 20 Hz
---------------	------------

#### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

#### Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	36,40 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	27 mm
Вбудована глибина	24,90 mm

#### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

#### Обладнання

Захищений	Так
З кришкою від пилу	Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK02

#### Тексти

Вихідний отвір	З прямим виходом
Маркування	Без поля маркування
Опорна пластина/опорне кільце	З допоміжним кільцем

#### Сумісний із

S.x/V.x