



LNH3630M

Pojistka nožová NH3 gG 500V 630A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	gG
--------------------------	----

Pojistka

Velikost pojistky	NH3
-------------------	-----

Charakteristika pojistek	gG
--------------------------	----

Napětí

Typ napájecího napětí	AC/DC
-----------------------	-------

Provozní napětí AC	500 - 500 V
--------------------	-------------

Jmenovité napětí při AC 50 Hz	500 - 500 V
-------------------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	630 A
-----------------	-------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	43,10 W
--	---------

Rozměry

Výška	86 mm
-------	-------

Šířka	86 mm
-------	-------

Hloubka	150 mm
---------	--------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----