



WXD102D

Maska za utičnicu 2P, gallery, krem

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Taster

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 1013

Obrada površine Sjajno

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 45 mm

Širina 45 mm

Dubina 17,20 mm

Kapacitet

Broj modula 2

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Otpornost na udarce IK IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

gallery

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da