



WXD100V

Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery vert

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matière

Couleur Vert

Code RAL 6032

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 17,20 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Clipsé

Equipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui