



WXD103H

Rocker for socket 2P+E gallery with light pure-white

Technische karakteristieken

Architectuur

| | |
|-------------------|-----------------|
| Bedieningselement | Enkele drukknop |
|-------------------|-----------------|

Bediening en signalisatie

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|------------------------|--------------------|
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-kleur | 9016 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Diepte | 17,20 mm |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Connectiviteit

| | |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

Geschikt voor

| | |
|---------------|--|
| Hager gallery | |
|---------------|--|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |