



WXD100B

gallery 2M Espelho tom. FR 2P+T, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

Cor Branco trânsito
 Código RAL 9016
 Acabamento Brilhante
 Material Policarbonato (PC)
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 45 mm
 Largura 45 mm
 Profundidade 17,20 mm

Capacidade

Número de módulos 2

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP21
 Resistência ao impactos IK IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Texto

Impressão Sem gravação

Adequado para

gallery

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
 REACh - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim