



WXD100N

Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery night

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Couleur	Noir intense
---------	--------------

Code RAL	9005
----------	------

Finition de la surface	Satiné
------------------------	--------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement	Laqué
------------	-------

Dimensions

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	17,20 mm
------------	----------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Adapté à

Hager ga	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----