



WXD100N

Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery night

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Couleur	Noir intense
Code RAL	9005
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	17,20 mm

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Adapté à

Hager ga	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui