



WXD100R

### Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery rouge

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Matières

Couleur Rouge

Code RAL 3020

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 17,20 mm

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Connectivité

Type de montage Clipsé

##### Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

##### Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

##### Textes

Impression Sans inscription

##### Adapté à

Hager ga

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui