



WXD100R

Maska za utičnicu 2P+E, gallery, crvena

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Taster
-------------------------	--------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Materijali

Boja	Crvena
RAL kod	3020
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	17,20 mm

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Pogodno za

gallery	
---------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da