



WXD100T

Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Titane

Code RAL 9006

Finition de la surface Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 17,20 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Clipsé

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription

Adapté à

Hager ga

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui