



WXD100T

gallery 2M Espelho tom. FR 2P+T, alum

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

Cor Titânio

Código RAL 9006

Acabamento Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 45 mm

Largura 45 mm

Profundidade 17,20 mm

Capacidade

Número de módulos 2

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP21

Resistência ao impactos IK IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Textos

Impressão Sem gravação

Adequado para

Hager gallery

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim