



WXF472B

gallery Tom. múltip. Schuko x2, branco

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal  
Plástico

##### Dimensões

Altura 42,50 mm

Largura 90 mm

Profundidade 45 mm

Número de unidades 2

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

##### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

##### Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem de clique

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

##### Capacidade

Número de módulos 4

##### Segurança

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

##### Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

##### Identificação

Com impressão Não

##### Texto

Proteção Proteção de contacto aprimorada

**Adequado para**

gallery

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim