



WXF473T

Gallery contactdoos, steekklem, 3-voudig 45°, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Titanium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Afmetingen

Hoogte 42,50 mm

Breedte 135 mm

Diepte 45 mm

Aantal eenheden 3

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Klik montage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 6

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP21

Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja