



WXF473B

gallery Tom. múltip. Schuko x3, branco

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Materiais

Cor Branco puro  
 Código RAL 9016  
 Acabamento Brilhante  
 Material Metal Plástico

##### Dimensões

Altura 42,50 mm  
 Largura 135 mm  
 Profundidade 45 mm  
 Número de unidades 3  
 Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

##### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

##### Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso  
 Tipo de montagem Montagem de clique

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO  
 Inserção central com rotação Não  
 Com tampa articulada Não  
 Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não  
 Com lâmpada de sinalização Não  
 Com fecho Não

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

##### Capacidade

Número de módulos 6

##### Segurança

Com proteção contra contacto Não  
 Resistência ao impactos IK IK05  
 Índice de proteção IP IP21

##### Funções

Com iluminação de orientação Não  
 Com iluminação funcional Não

##### Identificação

Com impressão Não

##### Texto

Proteção Proteção de contacto aprimorada

**Adequado para**

gallery

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim