



WXF472T

gallery Tom. múltip. Schuko x2, alumínio

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Titânio           |
| Código RAL | 9006              |
| Acabamento | Brilhante         |
| Material   | Metal<br>Plástico |

##### Dimensões

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Altura                                           | 42,50 mm |
| Largura                                          | 90 mm    |
| Profundidade                                     | 45 mm    |
| Número de unidades                               | 2        |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 50 mm    |

##### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

##### Conetividade

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
| Tipo de montagem | Montagem de clique   |

##### Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

##### Capacidade

Número de módulos 4

##### Segurança

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Não  |
| Resistência ao impactos IK   | IK05 |
| Índice de proteção IP        | IP21 |

##### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

##### Identificação

Com impressão Não

##### Texto

Proteção Proteção de contacto aprimorada

**Adequado para**

gallery

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim