



WXF472T

Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja	Titanij
RAL kod	9006
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Metal Plastika

Dimenzije

Visina	42,50 mm
Širina	90 mm
Dubina	45 mm
Broj jedinica	2
Montažna dubina ugradbenih kutija	50 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 4

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP21

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Zaštita Poboľšana zaštita od kontakta

Pogodno za

gallery

Održivost

REACH-bez SVHC

Da

Usklađeno sa RoHS

Da