




13303505

W:1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	3
Liczba modułów	3

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	224 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	38 mm
Liczba jednostek w poziomie	3
Liczba jednostek w pionie	1

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym Z adapterem montażowym i uszczelką Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych Do montażu poziomego
--------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak