



13303505

**Afdekraam voor inbouwmontage 3-v hor. berker W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 3 |
| Aantal modules | 3 |

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Grijs       |
| RAL-code                | 7035        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 224 mm |
| Breedte | 83 mm  |
| Diepte  | 38 mm  |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Installatie, montage**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal |
|-------------------------|-------------|

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

**Teksten**

|              |   |
|--------------|---|
| Montagewijze | Met klem-/schroefbevestiging<br>Met montage-adapter en afdichting<br>Voor inbouw- en hollewandmontage<br>Voor horizontale montage |
|--------------|---|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |