




13303505

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	3
Antal moduler	3

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7035
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	224 mm
Bredd	83 mm
Djup	38 mm
Antal horisontella enheter	3
Antal vertikala fack	1

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	Snabbanslutning Med monteringsadapter och tätning För infälld montering För horisontell montering
-----------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja