



13303505

#### Технічні характеристики

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість секцій  | 3 |
| Кількість модулів | 3 |

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 7035 |
|---------|------|

##### Розміри

|         |        |
|---------|--------|
| Висота  | 224 mm |
| Ширина  | 83 mm  |
| Глибина | 38 mm  |

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK                 | IK05 |

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |