



13293515

**Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. berker W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal gangen	2
Aantal modules	2

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	83 mm
Breedte	154 mm
Diepte	38 mm

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie	Verticaal
-------------------------	-----------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage Voor verticale montage
--------------	---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja