



TRM693G



**KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit**

**Technische karakteristieken**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

**Connectiviteit**

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

**Afmetingen**

Afmetingen	40 x 40 mm
Hoogte	40 mm
Breedte	40 mm
Diepte	20 mm
Inbouwdiepte	40 mm

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	3 A
-----------------	-----

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

**Uitrusting**

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

**Vermogen**

Uitgangsvermogen	690 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	500 W

**Spanning**

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsanping	230 VAC

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

**Aansluiting**

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Teksten**

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----