



TRM693G



### Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 3 A AC1 230 V AC

#### Caratteristiche tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

#### Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Si

#### Serie

Serie	40 x 40 mm
Altezza	40 mm
Larghezza	40 mm
Profondità	20 mm
Profondità di installazione	40 mm

#### Corrente

Corrente nominale	3 A
-------------------	-----

#### Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Si
Radiofrequenza bidirezionale	Si

#### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

#### Potenza

Potenza d'uscita	690 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	500 W

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Connessione

Sezione conduttore rigido	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

#### Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

#### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----