



TRM693G



KNX q/e/s Wyjście załączające przekaźnikowe 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Łączność

Protokół radiowy	KNX Radio
Kategoria odbiornika	2
Z magistralą KNX	Nie
Z systemem magistrali KNX radio	Tak

Wymiary

Wymiary	40 x 40 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	20 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	3 A
-----------------	-----

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Tak
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
Częstotliwość odbiornika radiowego	868,30 - 868,30 MHz

Moc

Moc wyjściowa	690 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	500 W

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	230 V AC

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 1.5 mm ²

Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen Możliwość aktywacji funkcji repeatera w celu zwiększenia zasięgu radiowego Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----