



TRM693G



**KNX q/e/s Wyjście załączające przekaźnikowe 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr**

**Właściwości techniczne**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

**Łączność**

Protokół radiowy	KNX Radio
Kategoria odbiornika	2
Z magistralą KNX	Nie
Z systemem magistrali KNX radio	Tak

**Wymiary**

Wymiary	40 x 40 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	20 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	3 A
-----------------	-----

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

**Sprzęt**

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Tak
Z przelącznikiem dla przelącznika ręcznego	Tak

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 50 Hz
Częstotliwość odbiornika radiowego	868,30 - 868,30 MHz

**Moc**

Moc wyjściowa	690 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	500 W

**Napięcie**

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	230 V AC

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Dodatkowe informacje**

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen Możliwość aktywacji funkcji repeatera w celu zwiększenia zasięgu radiowego Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----