



TRM690G



KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Afmetingen

Afmetingen	18 x 40 mm
Hoogte	18 mm
Breedte	40 mm
Diepte	18 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,85 A
-----------------	--------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	200 W
------------------	-------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsparing	230 VAC

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 45 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm ²
Doorsnede soepele geleider	0.5 - 1.5 mm ²

Teksten

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----