



TRM690G



IP20



## KNX q/e/s Wyjście załączające elektroniczne 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

#### Łączność

Protokół radiowy	KNX Radio
Kategoria odbiornika	2
Z magistralą KNX	Nie
Z systemem magistrali KNX radio	Tak

#### Wymiary

Wymiary	18 x 40 mm
Wysokość	18 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	18 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,85 A
-----------------	--------

#### Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

#### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Tak
Z przelącznikiem dla przelącznika ręcznego	Tak

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
Częstotliwość odbiornika radiowego	868,30 - 868,30 MHz

#### Moc

Moc wyjściowa	200 W
---------------	-------

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	230 V AC

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 45 °C
-------------------------	-------------

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

#### Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----