



TRM690G



### Micro módulo 2E + 1S ON/OFF RF 200W

#### Características técnicas

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

##### Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

##### Dimensões

Dimensões	18 x 40 mm
Altura	18 mm
Largura	40 mm
Profundidade	18 mm
Profundidade da montagem	40 mm

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	0,85 A
------------------	--------

##### Materiais

Cor	Cinzeno-claro
-----	---------------

##### Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

##### Potência

Potência de saída	200 W
-------------------	-------

##### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 45 °C
------------------------------	-------------

##### Conexão

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----