



TRM690G



**Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 4A, 2 žice, KNX, RF**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

Podržani način konfiguracije	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

**Povezivost**

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2
Sa bus sistemom KNX	Ne
Sa bus sistemom KNX radio	Da

**Dimenzije**

Dimenzije	18 x 40 mm
Visina	18 mm
Širina	40 mm
Dubina	18 mm
Ugrađena dubina	40 mm

**Električna struja**

Nazivna struja	0,85 A
----------------	--------

**Materijali**

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

**Oprema**

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Da
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 50 Hz
Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz

**Snaga**

Izlazna snaga	200 W
---------------	-------

**Napon**

Radni napon	230 - 230 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	230 V AC

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-15 - 45 °C
-------------------	-------------

**Veza**

Presjek krutog provodnika	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Tekst**

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za ugradnju iza podžbuknih umetaka
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----