



TRM690G



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ (NTIM. ΛΑΜΠΤ.)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας

KNX ασύρματο

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης

ETS
easy
quicklink

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη

2

Με σύστημα bus KNX

Όχι

Με ασύρματο σύστημα KNX

Ναι

Διαστάσεις

Διαστάσεις

18 x 40 mm

Ύψος

18 mm

Πλάτος

40 mm

Βάθος

18 mm

Ενσωματωμένο βάθος

40 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα

0,85 A

Υλικά

Χρώμα

Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα

Ναι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή

Ναι

Συχνότητα

Συχνότητα

50 - 50 Hz

Συχνότητα ασύρματης λήψης

868,30 - 868,30 MHz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου

200 W

Τάση

Τάση λειτουργίας

230 - 230 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e

230 - 230 V

Τροφοδοσία τάσης συστήματος

230 V AC

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)

IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-15 - 45 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού

0.5 - 2.5 mm²

Εύκαμπτος αγωγός διατομής

0.5 - 1.5 mm²

Κείμενο

Λειτουργία

Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Τρόπος εγκατάστασης

Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς

Είδος σύνδεσης

Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι