



TGG641AB



Thermische aandrijving voor afsluiters 230V

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Kabel

Kabellengte 200 m

Afmetingen

Afmetingen 64 x 42 mm

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Duurzaamheid

RoHS conform Ja