



6167331404

**Presa senza messa a terra con elevata protezione da contatti B.7 alluminio opaco****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Tensione nominale	250 - 250 V
-------------------	-------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Alluminio
--------	-----------

Codice RAL	9006
------------	------

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato Verniciato
-------------	----------------------------

**Serie**

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità	42 mm
------------	-------

Numero di unità	1
-----------------	---

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

**Connessione**

Tipo di connettore	Connettore/morsetto
--------------------	---------------------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
---------------------	--------------------

Con montaggio ad artiglio	Sì
---------------------------	----

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Senza contatto di protezione
--------------------------------	------------------------------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

Con serratura	No
---------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
--	----

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

Con illuminazione funzionale	No
------------------------------	----

---

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Adatto per**

BERKER S.x/B.x

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----