



6167331404

Utičnica, bez uzemljenja, na vijak, sa zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lak

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno Lakirano

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	42 mm
Broj jedinica	1
Ugrađena dubina	32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Sa montažom putem krala	Da
Vrsta montaže	Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Bez zaštitnog kontakta
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da