



3315417004



**Presa VGA posteriore Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Connessione**

Tipo di connettore	VGA
Numero di connessioni	1

**Frequenza**

Frequenza video	160 MHz
-----------------	---------

**Materiali**

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica Acciaio inox
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	23,50 mm
Profondità delle scatole da incasso	13 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Equipaggiamento**

Schermato	Si
Con protezione polvere	No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Testo**

Uscita	Con uscita diritta
Etichettatura	Senza campo di scrittura
Piastra di supporto/anello di supporto	Con anello di supporto

**Adatto per**

BERKER K.x

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si