



6768792089

Toma de corriente francesa, R.classic, blanco polar

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

16 A

Tensión

Tensión asignada

250 V

Tensión nominal

250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia

50 - 50 Hz

Materiales

Colour

Blanco polar

Código RAL

9010

Acabado de la superficie

Brillante

Material

Termoplástico

Tratamiento

Sin tratamiento

Dimensiones

Altura

71 mm

Anchura

71 mm

Profundidad

42 mm

Número de unidades

1

Profundidad de montaje

32 mm

Conexión

Tipo de conector/enchufe

Enchufe / abrazadera

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Conexión enchufable

Tipo de montaje

Montaje con tornillos
Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe

Clavija de conexión a toma de tierra

Inserto central girado

Sí

Con tapa abatible

No

Con contacto de tierra de protección redondo

Sí

Con lámpara de señal

No

Con cierre

No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Capacidad

Número de módulos

1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada

Sí

Resistencia al impacto IK

IK05

Índice de protección IP

IP20

Funciones

Con iluminación orientable

No

Con iluminación funcional

No

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Berker R.x / Berker serie R.classic

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí