



3315407006



## Utičnica, VGA, K.1, antracit mat

### Tehničke karakteristike

#### Veza

Vrsta priključka/utikača	VGA
Broj priključaka	1

#### Frekvencija

Frekvencija video	160 MHz
-------------------	---------

#### Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7021
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano

#### Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	23,50 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	14 mm
Ugrađena dubina	12 mm

#### Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

#### Oprema

Zaštićeno	Da
Sa poklopcem za prašinu	Ne

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

#### Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

#### Pogodno za

K.x

#### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da