



3315407004



Prise VGA, K.5, acier inoxydable mat, laqué

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connection / prise	VGA
Nombre de points de connexions	1

Fréquence

Plage de fréquence vidéo	160 MHz
--------------------------	---------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal PVC
	Acier inoxydable
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	23,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	14 mm
Profondeur de montage	12 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Blindé	Oui
Avec couvercle anti-poussière	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans porte-étiquette
Platine de support / bague de support	Avec support

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui