



3315407004



#### Toma VGA K.x acero

#### Características técnicas

##### Conexión

Tipo de conector/enchufe	VGA
Número de conexiones	1

##### Frecuencia

Vídeo de frecuencia	160 MHz
---------------------	---------

##### Materiales

Colour	Acero inoxidable
Código RAL	9022
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico Acero inoxidable
Tratamiento	Lacado

##### Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	23,50 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	14 mm
Profundidad de montaje	12 mm

##### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

##### Equipo

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

##### Texto

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

##### Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí