



3315407004



### Presa VGA Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato

#### Caratteristiche tecniche

##### Connessione

Tipo di connettore	VGA
Numero di connessioni	1

##### Frequenza

Frequenza video	160 MHz
-----------------	---------

##### Materiali

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica Acciaio inox
Trattamento	Verniciato

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	23,50 mm
Profondità delle scatole da incasso	14 mm
Profondità di installazione	12 mm

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

##### Equipaggiamento

Schermato	Si
Con protezione polvere	No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Testo

Uscita	Con uscita diretta
Etichettatura	Senza campo di scrittura
Piastra di supporto/anello di supporto	Con anello di supporto

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si