



3315407004



**Utičnica, VGA, K.5, nehrđajući čelik, lakirano**

**Tehničke karakteristike**

**Veza**

Vrsta priključka/utikača	VGA
Broj priključaka	1

**Frekvencija**

Frekvencija video	160 MHz
-------------------	---------

**Materijali**

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika Nehrdajući čelik
Obrada	Lakirano

**Dimenzije**

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	23,50 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	14 mm
Ugrađena dubina	12 mm

**Povezivost**

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

**Oprema**

Zaštićeno	Da
Sa poklopcem za prašinu	Ne

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Tekst**

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

**Pogodno za**

K.x

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da