



6765792089

Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, R.Classic, p.bijela sjajna

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 40,90 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 31,40 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Pin za uzemljenje

Rotirani centralni umetak Da

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK Otprornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

##### Identifikacija

Sa otiskom Ne

**Tekst**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče       |
| Zaštita    | Poboljšana zaštita od kontakta |
| Vrsta veze | Sa uvrtnim lift stezaljkama    |

**Pogodno za**

R.x / Serija R.classic

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |