



6167032089

**Presenza senza messa a terra Berker R.1/R.3 bianco polare lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 42 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 32 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Senza contatto di protezione

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

---

**Testo**

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

---

**Adatto per**

R.x

---

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si