



6167032089

WCD 2P, steek, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 42 mm |
| Aantal eenheden | 1 |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
| Inbouwdiepte | 32 mm |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Ja |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Type steker contactdoos | Zonder beschermingscontact |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

Functies

| | |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |

Identificatie

| | |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Deur | Centraalplaat |
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |

Geschikt voor

R.x

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |