



3315407009



Zásuvka VGA, K.1, bílá lesk

Technické vlastnosti

Připojení

| | |
|------------------------|-----|
| Typ konektoru/zástrčky | VGA |
| Počet přípojek | 1 |

Frekvence

| | |
|-------------------------|---------|
| Frekvenční rozsah videa | 160 MHz |
|-------------------------|---------|

Materiál

| | |
|------------------|--------------------|
| Barva | Polární bílá |
| Kód RAL | 9010 |
| Povrchová úprava | Lesklý |
| Materiál | Kov Umělá hmota |
| Povrch | Neošetřený |

Rozměry

| | |
|--|----------|
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |
| Hloubka | 23,50 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 14 mm |
| Vestavěná hloubka | 12 mm |

Konektivita

| | |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

Vybavení

| | |
|----------------------------|-----|
| Stíněný | Ano |
| S protiprachovými krytkami | Ne |

Bezpečnost

| | |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

Texty

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Výstup | S přímým vývodem |
| Popis | Bez pole pro popis |
| Nosná deska/nosný rám | S nosným rámem |

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

| | |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |