



3315407009



Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	VGA
Antal anslutningar	1

Frekvens

Frekvens video	160 MHz
----------------	---------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	23,50 mm
Inbyggjadsdjup infällda lådor	14 mm
Inbyggjadsdjup	12 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Avskärmad	Ja
Med dammskydd	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Utan märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja