



6765101909



B.3/B.7 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 41,60 mm

Liczba jednostek 1

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych Zintegrowane światło orientacyjne

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Tak

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona	Oslona centralna
Oswietlenie	Dodatkowa korzyść – połączenie gniazdka z lampką orientacyjną
Okablowanie	Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----